

# Инструкция по монтажу

## Дополнительный внутренний переговорный блок серии 7

(2-проводной аудиодомофон)

3740 20




КАТ.: 2681RU




### Работа устройства

Дополнительный внутренний переговорный блок для оборудования второй переговорной точки в 2-проводном аудиодомофоне. Звонок поступает на оба переговорных блока. При снятии трубки основного переговорного блока, устанавливается связь с наружным блоком. При этом следует помнить, что дополнительный переговорный блок имеет более высокий приоритет по сравнению со штатным переговорным блоком из комплекта аудиодомофона, таким образом, при одновременно снятых трубках связь с наружным блоком устанавливается с дополнительного переговорного блока. Функция открытия двери (кнопка →) и регулировки громкости поддерживается на обоих внутренних переговорных блоках.


### Монтаж



Открыть внутренний переговорный блок.



Смонтировать на универсальную коробку или стену на рекомендуемой высоте.




Закрыть внутренний переговорный блок.

### Однопроводная схема

Доп. трубка  
Кат. №.: 374020

Штатная трубка  
Кат. №.: 374010








### Рекомендуемые сечения проводников

Подключения	Доп. трубка	Штатная трубка	Число проводников	Мин. сечение (мм <sup>2</sup> )		
				25 м	50 м	100 м
4, 5	↑ Y ↑		2	-	0.25	0.5
3, 9V, 10M	↑ Y ↑		3	-	0.5	1
9, 10		↑ Z ↑	2	0.5	1	2.5

Подключения	Доп. трубка	Штатная трубка	Число проводников	Мин. сечение (мм <sup>2</sup> )	
				X+Y+Z 50 м	X+Y+Z 100 м
V, M	↑ X ↑		2	0.5	1

## Схема установки

Громкость звонка на внутреннем переговорном блоке регулируется при помощи перемычек в верхней части блока.





### Важно:

Провода от наружного блока к дополнительной трубке (переговорному блоку)

### Важно:

Провода от сети питания к штатной трубке (переговорному блоку)

Неправильная поляризация проводов непрерывный звонок



Изготовитель: Legrand SA, 128 av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny, 87045 Limoges Cedex, France.  
Фирма «Легран СА», Франция, 87045 Лимож Седекс, авеню Маршала Делатра де Тассиньи, 128.

Импортер: ООО «Фиралек», 107023, Москва, ул. М. Семеновская, д.11а, стр.3.  
Телефоны: (495) 660-75-50/60