

Oteo™

изделия в комплекте




860 40



860 39



860 33



860 92

Цвет белый RAL 9010

| Упак. | Кат. № | Розетки телевизионные |
|-------|--------|--|
| 10 | 860 42 | <p>Розетка тройная Для телевизионной и спутниковой антенн с индивидуальным демодулятором Позволяет принимать цифровые передачи TV 5 – 68/120-862 МГц FM 87,5 – 108 МГц SAT 950 – 2150 МГц Ослабление 2 дБ Снабжен зажимом для подсоединения коаксиального кабеля TV – FM – SAT</p> <p>Розетка двойная Для кабельной сети, телевизионной или спутниковой антенн (без индивидуального демодулятора) TV 5 – 68/120-862 МГц FM 87,5 – 108 МГц Проходная Ослабление 1,5 дБ Снабжен зажимом для подсоединения коаксиального кабеля TV – FM</p> <p>Розетка простая TV 0 – 2150 МГц</p> |
| 10 | 860 39 | <p>Розетки для акустических систем С зажимом для быстрого подсоединения Цветная маркировка Возможность установки дополнительного зажима Кат. № 512 01</p> |
| 10 | 512 01 | <p>Дополнительный зажим для подсоединения</p> |
| 10 | 860 43 | <p>Розетки телефонные RJ 11 С самозачищающимися зажимами Быстрое подключение поворотом на 1/4 оборота</p> |
| 10 | 860 34 | <p>RJ 12 С самозачищающимися зажимами Быстрое подключение поворотом на 1/4 оборота</p> |
| 10 | 860 33 | <p>RJ 45 для цифровых телефонных линий / Интернет 8 контактов Позволяет осуществить непосредственное подключение модема (Интернет) С самозачищающимися зажимами Быстрое подключение поворотом на 1/4 оборота С клеммой заземления 2,5 мм²</p>  |

Oteo™

рамки для механизмов



Рамка на 1 пост «специальная для DLP», Кат. № 314 04, с розеткой 2К+3 Кат. № 861 27

| Упак. | Кат. № | Рамки для накладного монтажа |
|-------|--------|--|
| 20 | 860 91 | <p>Белый RAL 9010</p> <p>Используется как для горизонтального, так и для вертикального монтажа механизмов Oteo</p> |
| 10 | 860 92 | <p>1 пост 72 x 72 мм</p> |
| 5 | 860 93 | <p>2 поста 138 x 72 мм</p> <p>3 поста 207 x 72 мм</p> |
| 10 | 314 04 | <p>Рамки для монтажа на мини-плинтусы DLPlus</p> <p>Используется как для горизонтального, так и для вертикального монтажа</p> <p>Рамка простая для монтажа вдоль мини-плинтуса</p> <p>Для мини-плинтуса глубиной 12,5 мм</p> |
| 10 | 314 56 | <p>Для мини-плинтуса глубиной 16 мм</p> |
| 10 | 314 08 | <p>Для мини-плинтуса глубиной 20 мм</p> |
| 5 | 314 50 | <p>Для плинтуса глубиной 20 мм</p> |
| 10 | 314 05 | <p>Рамка простая для монтажа на мини-плинтус</p> <p>Для мини-плинтуса глубиной 12,5 мм</p> |
| 10 | 314 07 | <p>Для мини-плинтуса глубиной 16 мм</p> |
| 10 | 314 09 | <p>Для мини-плинтуса глубиной 20 мм</p> |
| 5 | 314 14 | <p>Рамка двойная для монтажа вдоль мини-плинтуса</p> <p>Для мини-плинтуса глубиной 12,5 мм</p> |
| 5 | 314 66 | <p>Для мини-плинтуса глубиной 16 мм</p> |
| 5 | 314 18 | <p>Для мини-плинтуса глубиной 20 мм</p> |
| 5 | 314 51 | <p>Для плинтуса глубиной 20 мм</p> |