

АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ
ИЗДЕЛИЯ
ПРОГРАММЫ MOSAIC™



Для обеспечения идеальных санитарно-гигиенических условий...



Бесконтактный выключатель

(стр. 616)



Розетка антибактериальная

(стр. 620)

> Устанавливаются в медицинских учреждениях, в лабораториях, операционных, больничных палатах

> Обеспечивают защиту от распространения бактерий в периоды между уборками, благодаря антибактериальным свойствам



ДРУГИЕ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ LEGRAND



Выключатель антибактериальный Программы Plexo™ Artic IP 55

блоки вызова Mosaic™



766 55




Таблица выбора установочных коробок, суппортов и рамок (стр. 635-637)

Предназначены для установки в гостиницах, учебных заведениях, домах престарелых.

Центральный пульт позволяет принимать от 1 до 6 вызовов одновременно.

Вызов - нажатием на кнопку.

Каждая кнопка подключается 2-мя проводами.

Для оповещения о вызове используются пронумерованные индикаторы с подсветкой и короткий звуковой сигнал.

Возможна одновременная индикация нескольких вызовов.

Сигнал о вызове снимается отдельно для каждого канала.

В комплект поставки входят этикетки с номерами.

Система может работать от резервного блока питания 12 В для блоков Кат. № 76657

Упак.	Кат.	Блоки вызова
1	766 55	Модули на 6 каналов Позволяют составлять панели вызовов Размер - 6 модулей Со встроенным блоком питания 127/230 В переменного тока — 50/60 Гц Для использования с внешним источником питания 12 В (не входит в комплект поставки)
1	766 57	
1	766 63	Блоки вызова в сборе Поставляются с суппортом и лицевой рамкой белого цвета. Возможен накладной или встроенный монтаж. Размер — 2 модуля
1	766 64	Розетка для кнопки вызова или подключения медицинского оборудования мониторинга состояния больного. Межосевое расстояние 12 мм.
1	766 85	Блок экстренного вызова из санузла с кнопочным Н.З. выключателем со шнурком и встроенным светодиодом
1	783 62	Кнопка для программы «Вызов» или программы «Вызов + Переговорная связь». Антибактериальный материал. Комплектуется красным светодиодом и кнопкой снятия вызова
1	783 62	Дополнительные комплектующие для блоков вызова Кнопка вызова Н.З. с кабелем длиной 2м и вилкой с межосевым расстоянием 12мм для подключения к розетке № 771 50 или 766 63. Номинальный ток – 2А.
1	766 56	Дополнительный блок на 6 каналов 6 каналов Подключается в дополнение к блоку вызова для дублирования поступающих вызовов (в помещении для отдыха персонала и т.п.). Размер - 6 модулей